



designed for scientists



C-MAG HS 7

/// Lembar data

Magnetic Stirrer terbaru dengan pemanas dan piringan pemanas keramik yang sangat tahan terhadap bahan kimia.

- Motor yang hebat untuk mengaduk sampai 10 l (H₂O)
- Dilengkapi sirkuit pengaman 550 °C
- Indikator panas pada bagian atas >> peringatan permukaan panas untuk mencegah luka bakar!
- Setingan temperatur yang tepat melalui tampilan digital (LED)
- Bushing menurut DIN 12878 sebagai konektor termometer kontak, contohnya: ETS-D5, membuat kontrol temperatur presisi
- Tampilan kode eror digital
- Kontrol panel ditinggikan untuk perlindungan dari kebocoran cairan



designed for scientists

Lingkup pengiriman

- C-MAG HS 7
- IKAFLON 20 x 8 stirring bar
- IKAFLON 30 x 8 stirring bar
- IKAFLON 40 x 8 stirring bar



designed for scientists

Data teknis

Jumlah posisi pengaduk	1
Jumlah maksimal pengadukan per posisi pengaduk (H ₂ O) [l]	10
Muatan maksimum [kg]	15
Motor rating output [W]	1.5
Arah putaran	kiri
Pengatur kecepatan	skala0-6
Range kecepatan [rpm]	100 - 1500
Maksimal panjang batang pengaduk [mm]	80
Pemanasan langsung dari plat pemanas dengan aplikasi pengadukan (RT: 22 C/ durasi: 1 Jam) [K]	+2
Panas keluaran [W]	1000
Nilai set display suhu	LED
Rentang Temperatur pemanasan [°C]	50 - 500
Kontrol panas	Putaran kenop
Resolusi pengaturan suhu pelat pemanas [K]	5
Tambahan koneksi sensor temperatur	ETS-D5
Dilengkapi sirkuit pengaman [°C]	550
Set-up plate material	keramik
Set-up plate dimensions [mm]	180 x 180
Tingkat pemanasan (1l H ₂ O dalam H1500) [K/min]	5
Dimensi (W x H x D) [mm]	220 x 105 x 335
Berat [kg]	5
Temperatur lingkungan yang diizinkan [°C]	5 - 40
Kelembapan relatif yang diizinkan [%]	80
Kelas proteksi sesuai dengan DIN EN 60529	IP 21
Daya/ voltage [V]	230
Frekuensi [Hz]	50/60
Input daya [W]	1020